

KERN CM60-2N

Die Praktische mit Klappdeckel

KERN®



Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de bolsillo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	135 x 205 x 32 mm
Peso bruto:	306 g
Peso neto:	180 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	85 x 130 x 25 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	70 x 80 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	60 g
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	10 mg
Linealidad:	30 mg
Peso recomendado para ajuste:	50 g (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	20 mg
Resolución:	6000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	g tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	30 h
---------------------------	------

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127