

# KERN EMB 200-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



n/a: Adaptador de red

## Suministro energético

Tiempo de carga: 10 h  
Tiempo de funcionamiento: 50 h  
Tiempo de funcionamiento: 12 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

## Categoría

Categoría: Balanzas  
Product Group: Balanza de colegio

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 210 x 267 x 89 mm  
Peso bruto: 667 g  
Peso neto: 469 g  
Plazo de entrega: 24 h  
Tipo de envío: Servicio de paquetería

## Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX): 170 x 240 x 39 mm  
Material carcasa: Plástico  
Material de plato de pesaje: Plástico  
Superficie de pesaje (d): 105

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 200 g  
Intervalo de estabilización: 2,500 s  
Lectura [d]: 10 mg  
Linealidad: 20 mg  
Peso recomendado para ajuste: 200 g (M1)  
Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa  
Reproducibilidad: 10 mg  
Resolución: 20000  
Sistema de pesaje: Bandas extensométricas  
Tiempo de calentamiento: 30 min  
Unidades de pesaje: dwt g oz oz

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,500 cm

## Funciones

Pesajes inferiores: Gancho

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %  
Temperatura ambiental mínima: 5 °C  
Temperatura máxima de uso: 35 °C

## Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional