

KERN EMB 2000-2

Einstieger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	2 kg
Intervalo de estabilización:	2,500 s
Lectura [d]:	10 mg
Linealidad:	50 mg
Peso recomendado para ajuste:	2 kg (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	10 mg
Resolución:	200000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	dwt g oz ozt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,500 cm
------------------------------	----------

Funciones

Pesajes inferiores:	Gancho
---------------------	--------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional
-------------	------------------------

n/a:

Adaptador de red

Suministro energético

Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de colegio

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxH):	220 x 290 x 150 mm
Peso bruto:	1,258 kg
Peso neto:	891 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxH):	170 x 240 x 54 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (d):	150