

KERN EMB 3000-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tiempo de carga: 10 h
Tiempo de funcionamiento: 50 h
Tiempo de funcionamiento: 12 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas
Product Group: Balanza de colegio

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 265 x 207 x 116 mm
Peso bruto: 743 g
Peso neto: 510 g
Plazo de entrega: 24 h
Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 170 x 240 x 39 mm
Material carcasa: Plástico
Material de plato de pesaje: Plástico
Superficie de pesaje (d): 150

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 3 kg
Intervalo de estabilización: 3 s
Lectura [d]: 100 mg
Linealidad: 300 mg
Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M1)
Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad: 100 mg
Resolución: 30000
Sistema de pesaje: Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento: 2 h
Unidades de pesaje: dwt g oz oz

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,500 cm

Funciones

Pesajes inferiores: Corchete

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %
Temperatura ambiental mínima: 5 °C
Temperatura máxima de uso: 35 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional