

# KERN EMB 6000-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



n/a: Adaptador de red

## Suministro energético

Tiempo de carga: 10 h

Tiempo de funcionamiento: 50 h

Tiempo de funcionamiento: 12 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128

## Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de colegio

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 200 x 265 x 66 mm

Peso bruto: 718 g

Peso neto: 548 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

## Diseño

Dimensiones carcasa (AxPxX): 170 x 240 x 39 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: Plástico

Superficie de pesaje (d): 150

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 6 kg

Intervalo de estabilización: 3 s

Lectura [d]: 100 mg

Linealidad: 300 mg

Peso recomendado para ajuste: 5 kg (M1)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Reproducibilidad: 100 mg

Resolución: 60000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 2 h

Unidades de pesaje: dwt g oz ozt

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,500 cm

## Funciones

Pesajes inferiores: Gancho

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 35 °C

## Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional