

KERN EW4200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	4,200 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	10 mg
Linealidad:	20 mg
n/a:	20 g
Peso recomendado para ajuste:	2 kg (E2); 2 kg (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	10 mg
Resolución:	420000
Tiempo de calentamiento:	4 h
Unidades de pesaje:	ct dwt g lb mo oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,700 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Clase de verificación:	II

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	10 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	100 mg
Resolución de contaje:	420000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional
n/a:	CH EURO

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	32 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	320 x 410 x 230 mm
Peso bruto:	4,040 kg
Peso neto:	2,862 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	192 x 265 x 87 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	180 x 160 mm