

# KERN FFN15K5IPM



Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	5 g
Linealidad:	5 g
Peso recomendado para ajuste:	15 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-14995000 mg
Reproducibilidad:	5 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	g kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	100 g
Clase de verificación:	III
IJkwaarde [e]:	5 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	310 x 410 x 200 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	4,721 kg
Peso neto:	3,820 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	230 x 300 x 130 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	230 x 300 x 130 mm
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	230 x 190 mm