

KERN FH20K.

Kraftmessgerät mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen



n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V
Tiempo de carga:	4 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

ISO Certificado di calibracione (Tracción):	961-164
---	---------

Categoría

Categoría:	Medidores de fuerza
Product Group:	Instrumento electrónico de medición de fuerza

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	325 x 185 x 165 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	3 kg
Peso neto:	2,300 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	230 x 66 x 36 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	230 x 66 x 36 mm
Longitud del cable:	3 m

Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	20 kN
Frecuencia de medición:	2000 Hz
Lectura [d]:	10 N
Precisión (el [Max]):	0,005
Protección contra sobrecarga (del [Max]):	150 %

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1 cm
------------------------------	------

Funciones

Cálculo del promedio:	si
Función Data Hold:	si
Función estadística:	si
Función Peak:	si
Función valor límite:	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO
------	---------