

# KERN HCB 200K100

Práctico para cargas superiores hasta 1 tonelada!

# KERN®



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	200 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	100 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,005
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

## Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	300 h
---------------------------	-------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129H
--------------------	----------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de colgar

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	152 x 217 x 85 mm
Peso bruto:	890 g
Peso neto:	570 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	80 x 45 x 150 mm
Material carcasa:	Plástico