

KERN HCB50K100

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	50 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,005
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	300 h
---------------------------	-------

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128H
--------------------	----------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de colgar

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	152 x 217 x 86 mm
Peso bruto:	890 g
Peso neto:	570 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	80 x 45 x 150 mm
Material carcasa:	Plástico