

# KERN HCB 99K50

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!



## Sistema de medición

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]:        | 99 kg                   |
| Intervalo de estabilización:  | 2 s                     |
| Lectura [d]:                  | 50 g                    |
| Linealidad:                   | 100 g                   |
| Peso recomendado para ajuste: | 50 kg (M3)              |
| Posibilidades de ajuste:      | Ajuste con pesa externa |
| Precisión (el [Max]):         | 0,005                   |
| Reproducibilidad:             | 50 g                    |
| Resolución:                   | 1980                    |
| Sistema de pesaje:            | Bandas extensométricas  |
| Tiempo de calentamiento:      | 10 min                  |
| Unidades de pesaje:           | kg lb N                 |

## Indicación

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,200 cm |
|------------------------------|----------|

## Funciones

|                    |    |
|--------------------|----|
| Función Data Hold: | si |
|--------------------|----|

## Condiciones ambiente

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima:     | 80 %  |
| Temperatura ambiental mínima: | 5 °C  |
| Temperatura máxima de uso:    | 35 °C |

## Suministro energético

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tiempo de funcionamiento: | 300 h |
|---------------------------|-------|

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Certificado DAkkS: | 963-129H |
|--------------------|----------|

## Categoría

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Categoría:     | Balanzas          |
| Product Group: | Balanza de colgar |

## Embalaje & expedición

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 215 x 150 x 5 mm       |
| Peso bruto:                   | 879 g                  |
| Peso neto:                    | 570 g                  |
| Plazo de entrega:             | 24 h                   |
| Tipo de envío:                | Servicio de paquetería |

## Diseno

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxA): | 80 x 45 x 150 mm |
| Material carcasa:            | Plástico         |