

KERN IFS60K0.5D

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte



Sistema de medición

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 30 kg 60 kg |
| Intervalo de estabilización: | 3 s |
| Lectura [d]: | 500 mg 1000 mg |
| Linealidad: | 2 g 4 g |
| Peso recomendado para ajuste: | 60 kg (F2) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Rango de tara: | -60000000 mg |
| Reproducibilidad: | 500 mg 1000 mg |
| Resolución: | 60 60.000 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 2 h 2 h |
| Unidades de pesaje: | kg |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,650 cm |
| Dígitos de bajo de pantalla: | 1,300 cm |

Contaje

| | |
|--|-------|
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio): | 1 g |
| Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal): | 10 g |
| Resolución de contaje: | 60000 |

Funciones

| | |
|---------------------------------|----|
| Determinación de porcentaje: | si |
| Función de contaje: | si |
| Función de memoria de sumas: | si |
| Función Peak: | si |
| Pesaje con rango de tolerancia: | si |

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Humedad ambiental mínima: | 0 % |
| Temperatura ambiental mínima: | 0 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Suministro energético

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Acumulador: | Rchg. battery optional (factory) |
| n/a: | CH EURO UK |

| | |
|------|------------------|
| n/a: | Adaptador de red |
|------|------------------|

Suministro energético

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tensión de entrada: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Tiempo de carga: | 12 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 40 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 30 h |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-129 |
|--------------------|---------|

Categoría

| | |
|----------------|---------------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza industriale |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 794 x 470 x 223 mm |
| Peso bruto: | 11,973 kg |
| Peso neto: | 9,930 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|--|--------------------|
| Altura del soporte: | 60 cm |
| Dimensiones del aparato indicador (AxPxX): | 260 x 150 x 65 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX): | 400 x 300 x 112 mm |
| Dimensiones totales (AxPxX): | 400 x 300 x 112 mm |
| Longitud del cable del aparato indicador: | 3 m |

KERN IFS60K0.5D



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Soporte mural: si

Superficie de pesaje (AxP): 400 x 300 mm