

# KERN MAP130K1

Handkraftmessgerät, z. B. für Rehabilitations-Behandlungen nach Unfällen

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	130 kg
Lectura [d]:	100 g
Unidades de pesaje:	kg lb

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,100 cm
------------------------------	----------

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	35 °C
Temperatura mínima de uso:	5 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	53 h
---------------------------	------

## Servicio

Certificado de calibración ISO:	961-167
---------------------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Dinamómetros a mano
------------	---------------------

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	360 x 285 x 100 mm
n/a:	3091
Peso bruto:	1,700 kg
Peso neto:	336 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería