

# KERN MPS200K100PM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	200 kg
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	200 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,700 cm
------------------------------	----------

## Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	2 kg
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	100 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

## Funciones

Función Data Hold:	si
Función IMC:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	35 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkKS:	963-129
Verificación:	965-129

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	400 x 1460 x 330 mm
Peso bruto:	10,100 kg
Peso neto:	6,600 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Altura del soporte:	1 m
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	215 x 110 x 45 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	275 x 295 x 58 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	275 x 445 x 1020 mm
Material carcasa:	Acero lacado
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si