

# KERN PFB6K0.05



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	15 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	255 x 330 x 255 mm
Peso bruto:	2,280 kg
Peso neto:	1,520 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	200 x 255 x 87 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	200 x 255 x 87 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	155 x 145 mm

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	50 mg
Linealidad:	150 mg
n/a:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	5 kg (F1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	50 mg
Resolución:	120000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	bat ct dot dwt g lb mo N oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Tw)

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,650 cm
------------------------------	----------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	200 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	2 g
Resolución de contaje:	30000

## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si