



Switch KVM Compacto de 2 Puertos

USB, con cables y soporte de audio

Part No.: **151252**

El Switch KVM MANHATTAN es un mini switch de 2 puertos con cables de conexión integrados. Los puertos USB en el lado de la consola permite conectar un teclado y ratón USB. Viene con dos juegos de cables desmontables USB KVM y dos juegos de cables para audio para aplicaciones de oficina de PyME. Además puede acceder, controlar, arrancar y reiniciar dos computadoras multimedia con puertos USB desde un sólo juego de teclado, ratón, monitor con altavoces y micrófono opcionales, usando El Software de Cliente Conmutador instalado en las PCs.

Conmutación de audio y micrófono ofrecen una experiencia multimedia ininterrumpida

La función de conmutación de audio y micrófono del KVM le permite aprovechar los sistemas multimedia de cada una de las dos computadoras. Podrá monitorear la entrada y salida de audio de cada computadora sin necesidad de conectar o desconectar cables. Los usuarios podrán elegir el uso del switch independiente o simultáneo de ambos canales incluyendo los de audio para tener la máxima conveniencia. Y conecta sólo un juego de altavoces y micrófono en lugar de un juego por cada computadora. Además, le ofrece la función programable de conmutación simultánea/independiente y de audio para una operación multimedia con el KVM.

Compatibilidad con la interfaz USB para soporte multi plataformas

La interfaz con tecnología USB ofrece un soporte multi plataformas que soportan PC, Macintosh G3/G4 y iMAC.

Sin enredos de cables para los usuarios del KVM

Este Switch KVM le ahorra los problemas con los cables ya que cuenta con los propios de 1.2 m. De hecho, usted no tendrá problemas ya que no será necesario preocuparse por buscar cables que se ajusten - ¡ellos vienen en la caja del switch KVM!

Features:

- Maneje / controle dos computadoras USB desde un solo teclado, monitor y ratón
- Cambio entre los canales de audio y micrófono para una experiencia multimedia sin interrupciones a través de multiplataformas
- Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras
- Selección del canal a través de botones y teclas definidas
- LEDs indicadores para un fácil monitoreo
- Soporta resoluciones de hasta 1600 x 900 píxeles
- Alimentación a través del USB - no se requiere adaptador de alimentación externa
- Incluye dos cables de conexión para las conexiones a la computadora, altavoces y micrófono

- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares

- USB 1.1

General

- Conexiones a la PC: 2
- Conexiones a la consola: 1
- Puertos de conexión a la PC:
 - 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
 - 2 HD15 Macho (Video)
 - 2 jacks de audio de 3.5 mm (para la conexión de la tarjeta de sonido al micrófono y los altavoces)
- Puertos de conexión a consola
 - 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
 - 1 HD15 hembra (vídeo)
- Conectores de audio:
 - 1 jack de 3.5 mm (para el micrófono)
 - 1 jack de 3,5 mm (para el altavoz)
- Selección de computadora
 - Por botones
 - A través de software de cliente basado en Windows
- Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900
- FCC clase B, CE, RoHS

LEDs

- Un LED por canal

Alimentación

- A través del puerto USB

Diseño

- Chasis de plástico
- Dimensiones: 86 (Largo) x 86 (Ancho) x 26 (Alto) mm
- Peso: 0.5 kg
- Temperatura de operación: de -10° C a 50° C
- Factor de Humedad: de 0% a 90% RH, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C

El paquete contiene

- Switch KVM Compacto de 2 puertos
- Guía de instalación rápida
- Cables de conexión a la PC y de audio

