



## Switch KVM Compacto 4 Puertos

USB, con cables y soporte de audio

Part No.: **151269**

El Switch KVM MANHATTAN es un mini switch de 4 puertos con cables de conexión integrados. Los puertos USB en el lado de la consola permite conectar un teclado y ratón USB. Viene con dos juegos de cables desmontables USB KVM y dos juegos de cables para audio para aplicaciones de oficina de PyME. Además puede acceder, controlar, arrancar y reiniciar dos computadoras multimedia con puertos USB desde un sólo juego de teclado, ratón, monitor con altavoces y micrófono opcionales, usando El Software de Cliente Conmutador instalado en las PCs.

### Conmutación de audio y micrófono ofrecen una experiencia multimedia ininterrumpida

La función de conmutación de audio y micrófono del KVM le permite aprovechar los sistemas multimedia de cada una de las dos computadoras. Podrá monitorear la entrada y salida de audio de cada computadora sin necesidad de conectar o desconectar cables. Los usuarios podrán elegir el uso del switch independiente o simultáneo de ambos canales incluyendo los de audio para tener la máxima conveniencia. Y conecta sólo un juego de altavoces y micrófono en lugar de un juego por cada computadora. Además, le ofrece la función programable de conmutación simultánea/independiente y de audio para una operación multimedia con el KVM.

### Compatibilidad con la interfaz USB para soporte multi plataformas

La interfaz con tecnología USB ofrece un soporte multi plataformas que soportan PC, Macintosh G3/G4 y iMAC.

### Sin enredos de cables para los usuarios del KVM

Este Switch KVM le ahorra los problemas con los cables ya que cuenta con los propios de 1.5 m. De hecho, usted no tendrá problemas ya que no será necesario preocuparse por buscar cables que se ajusten - ¡ellos vienen en la caja del switch KVM!

### Features:

- Maneje / controle 4 computadoras USB desde un solo teclado, monitor y ratón
- Conmutación de audio y micrófono para una experiencia ininterrumpida a través de plataformas múltiples
- Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras
- Selección del canal a través de botones y teclas definidas
- Soporta resoluciones de hasta 1600 x 900 píxeles
- LEDs indicadores para un fácil monitoreo
- Alimentación a través del USB - no se requiere adaptador de alimentación externa
- Incluye cuatro cables de conexión para la computadora, los altavoces y el micrófono
- Garantía de por vida

## Especificaciones:

### Estándares

- USB 1.1

### General

- Conexiones a PC: 4
- Conexiones a la consola: 1
- Puertos de conexión a la PC:
  - 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Video) a través de 4 cables de conexión 2 en 1 de 1.8 m y 4 jacks de audio de 3.5 mm (para el micrófono y los altavoces) a través de cables con doble jack de 1.8 m.
- Puertos de conexión a consola
  - 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
  - 1 HD15 hembra (vídeo)
- Conectores de audio:
  - 1 de 3.5 mm (Entrada del micrófono de la consola)
  - 1 de 3.5 mm jack (salida de altavoces de la consola)
- Selección de computadora
  - Por botones
  - A través de software de cliente basado en Windows
- Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900
- FCC clase B, CE, RoHS

### LEDs

- 1 LED por canal

### Alimentación

- A través del puerto USB

### Diseño

- Chasis de plástico
- Dimensiones: 125 (Largo) x 86 (Ancho) x 26 (Alto) mm
- Peso: 0.9 kg
- Temperatura de operación: de -10° C a 50° C
- Factor de Humedad: 0% – 90% RH, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C

### Contenido del paquete

- Switch KVM Compacto de 4 puertos
- Guía de instalación rápida
- Cables de conexión y audio (1.8 m)

