

KERN OZB-A5 190

Inserto de caballete de cristal / Ø 94,5 mm

KERN



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Inserto para Caballete

Diseño

Diámetro	94,5 mm
----------	---------

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×100×10 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envío	0,3 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761176904
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

