

KERN MWA 300K-1M



Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren â mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	300 kg
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	300 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-299900000 mg
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
Dígitos de alto de pantalla:	5 mm

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	2 kg
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	100 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Funciones

Función Data Hold:	si
Función IMC:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	5 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Báscula para silla de ruedas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1255 x 1100 x 285 mm
Peso bruto:	69,200 kg
Peso neto:	72 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

Diseno

Altura del soporte:	94 cm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	200 x 55 x 128 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1190 x 1140 x 80 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	1190 x 1140 x 80 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m

KERN MWA 300K-1M



Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren â mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Material carcasa:	Acero lacado
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Nivel de burbuja:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	880 x 840 mm