

# KERN 287-110

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	1 kg
Lectura [d]:	10 g
Peso recomendado para ajuste:	False
Precisión (el [Max]):	0,003
Resolución:	100
Tiempo de calentamiento:	10 min

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado de calibración ISO: 961-100

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de resorte

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	230 x 26 x 17 mm
Peso bruto:	39 g
Peso neto:	25 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería