

KERN FXN30K-3N

Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	5 g
Linealidad:	10 g
Peso recomendado para ajuste:	30 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	30 kg
Reproducibilidad:	5 g
Resolución:	6000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	g kg lb oz

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	5 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	50 g
Resolución de contaje:	6000

Funciones

Función de contaje:	si
Función SLEEP:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	200 h
---------------------------	-------

Servicio

Adjustment at the location of installation:	961-248
Certificado DAkkS:	963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	320 x 360 x 215 mm
Peso bruto:	4,100 kg
Peso neto:	3,160 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	240 x 280 x 120 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	240 x 280 x 120 mm
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	236 x 195 mm