

KERN KXP 15V20M

Edelstahl-Wägeplatte



Sistema de medición

| | |
|------------------------------|--------|
| Campo de pesaje [Max]: | 15 kg |
| Lectura [d]: | 500 mg |
| Resolución (no verificable): | 30000 |

Datos de verificación

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Carga mínima [Min]: | 100 g |
| IJkwaarde [e]: | 2 g 5 g |
| Verificación en fábrica posible: | si |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-128 |
| Verificación: | 965-228 |

Categoría

| | |
|----------------|-------------|
| Categoría: | Plataformas |
| Product Group: | Plataforma |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxH): | 500 x 410 x 220 mm |
| Peso bruto: | 8,900 kg |
| Peso neto: | 3,200 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones del plato de pesaje (AxPxH): | 300 x 240 x 90 mm |
| Longitud del cable: | 3 m |
| Material de plato de pesaje: | acero inoxidable |
| Pies de tornillos girante: | si |
| Superficie de pesaje (AxP): | 300 x 240 mm |