

KERN 287-100

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 g
Lectura [d]:	100 mg
Precisión (el [Max]):	0,003
Resolución:	100
Tiempo de calentamiento:	10 min

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado de calibración ISO: 961-100

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de resorte

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	230 x 26 x 17 mm
Peso bruto:	39 g
Peso neto:	25 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería