

KERN 289-100

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	1 N
Lectura [d]:	0,010 N 0,050 N
Precisión (el [Max]):	0,003

Servicio

ISO Certificado di calibrazione (Tracción):	961-1610
--	----------

Categoría

Categoría:	Medidores de fuerza
Product Group:	Medidor de fuerza mecánico

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	230 x 26 x 17 mm
Peso bruto:	39 g
Peso neto:	25 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería