

# KERN EOE60K-2

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	60 kg
Intervalo de estabilización:	2,500 s
Lectura [d]:	20 g
Linealidad:	40 g
Peso recomendado para ajuste:	40 kg (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	20 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	60 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	450 x 397 x 100 mm
Peso bruto:	5 kg
Peso neto:	4 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	210 x 110 x 45 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	315 x 305 x 65 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	1,800 m
Material carcasa:	plástico
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	315 x 305 mm