

KERN FCF3K-4

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	300 mg
Peso recomendado para ajuste:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	3 kg
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	30000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	200 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	2 g
Resolución de contaje:	15000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	16 h
Tiempo de funcionamiento:	120 h
Tiempo de funcionamiento:	80 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	335 x 400 x 185 mm
Peso bruto:	3,350 kg
Peso neto:	2,670 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	270 x 345 x 106 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	270 x 345 x 106 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	253 x 228 mm