

KERN FOB0.5K-4NS

Besonders handliche Edelstahlwaage mit Schutzgrad IP65 gegen Staub und Spritzwasser



Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	255 x 195 x 75 mm
Peso bruto:	886 g
Peso neto:	760 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	170 x 150 x 40 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	120 x 150 x 10 mm
Material carcasa:	acero inoxidable
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	120 x 150 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	500 g
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	200 mg
Peso recomendado para ajuste:	500 g (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	500 g
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	5000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	dwt g lb oz ozt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2 cm
------------------------------	------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	230 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	24 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127