

# KERN FXN3K-4N

Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	500 mg
Linealidad:	1 g
Peso recomendado para ajuste:	3 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-3000000 mg
Reproducibilidad:	500 mg
Resolución:	6000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	g kg lb oz

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	500 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	5 g
Resolución de contaje:	6000

## Funciones

Función de contaje:	si
Función SLEEP:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	95 %
Humedad ambiental mínima:	25 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	200 h
---------------------------	-------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	320 x 360 x 215 mm
Peso bruto:	4,100 kg
Peso neto:	3,160 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	240 x 280 x 120 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	240 x 280 x 120 mm
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	236 x 195 mm