

KERN GAT10K-4

KERN Easy-Touch-Tischwaage â die intuitive Art zu Wiegen

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	500 mg
Linealidad:	1,500 g
Linealización (puntos):	2
Peso recomendado para ajuste:	15 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-15000000 mg
Reproducibilidad:	500 mg
Resolución:	30000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	g kg lb oz t

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	500 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	5 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	30000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de ayuda en la pantalla:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función PRE-TARE:	si
Función standby:	si
Indicación de capacidad:	si
Indicador de hora:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	475 x 360 x 200 mm
Peso bruto:	3,800 kg
Peso neto:	3 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

KERN GAT10K-4

KERN Easy-Touch-Tischwaage â die intuitive Art zu Wiegen



Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	315 x 350 x 120 mm
------------------------------	--------------------

Dimensiones totales (AxPxA):	315 x 350 x 120 mm
------------------------------	--------------------

Material carcasa:	Plástico
-------------------	----------

Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
------------------------------	------------------

Nivel de burbuja:	si
-------------------	----

Pies de tornillos girante:	si
----------------------------	----

Superficie de pesaje (AxP):	300 x 225 mm
-----------------------------	--------------