

KERN HFA 10T-3

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch für Zugkraftmessungen verwendbar



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 t
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	5 kg
Linealidad:	10 kg
Peso recomendado para ajuste:	10000 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,002
Reproducibilidad:	5 kg
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,300 cm
Dígitos de bajo de pantalla:	2 mm

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO UK
------	------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	15 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificado DAkkS:	963-133H
--------------------	----------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	390 x 315 x 125 mm
n/a:	3496
Peso bruto:	6,500 kg
Peso neto:	5,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	90 x 71,6 x 275 mm
------------------------------	--------------------