

KERN IFB 10K-4L

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	500 mg
Linealidad:	2 g
Peso recomendado para ajuste:	15 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-15000000 mg
Reproducibilidad:	500 mg
Resolución:	30000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	5,200 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 500 mg
(Laboratorio):

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 5 g
(Normal):

Resolución de contaje:	30000
------------------------	-------

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchg. battery optional (factory)

n/a: CH EURO UK

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	35 h
Tiempo de funcionamiento:	8 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkKS: 963-128

Categoría

Categoría: Balanzas
Product Group: Balanza industriale

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	470 x 800 x 240 mm
Peso bruto:	12 kg
Peso neto:	9,800 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Altura del soporte:	60 cm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	250 x 160 x 58 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	400 x 300 x 128 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	560 x 300 x 490 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m

KERN IFB10K-4L



Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	400 x 300 mm