

KERN IFB 600K-1M

Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 300 kg | 600 kg

Intervalo de estabilización: 2 s

Lectura [d]: 100 g | 200 g

Linealidad: 100 g | 200 g

Peso recomendado para ajuste: 600 kg (M1)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Rango de tara: -600000000 mg

Reproducibilidad: 100 g | 200 g

Resolución: 3 3.000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min | 10 min

Unidades de pesaje: kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 5,200 cm

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

Carga mínima [Min]: 2 kg | 4 kg

Clase de verificación: III

IJkwaarde [e]: 100 g | 200 g

Periodic Verification for Italy: 969-112

Verificación en fábrica posible: si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio): 20 g

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal): 200 g

Resolución de contaje: 30000

Funciones

Determinación de porcentaje: si

Función de contaje: si

Función de memoria de sumas: si

Pesaje con rango de tolerancia: si

Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales): si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Humedad ambiental mínima: 0 %

Temperatura ambiental mínima: -10 °C

Temperatura máxima de uso: 40 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchg. battery optional (factory)

n/a: CH EURO UK

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Tiempo de carga: 12 h

Tiempo de funcionamiento: 35 h

Tiempo de funcionamiento: 8 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificado DAkkS: 963-130

Verificación: 965-230

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza industriale

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 790 x 1240 x 230 mm

Peso bruto: 52 kg

Peso neto: 46 kg

Plazo de entrega: 48 h

Tipo de envío: Empresa de transporte

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 250 x 160 x 58 mm

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): 800 x 600 x 200 mm

KERN IFB 600K-1M



Plattformwaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Dimensiones totales (AxPxA):	800 x 600 x 150 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	800 x 600 mm