

KERN IFS60K-2LM

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg 60 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	10 g 20 g
Linealidad:	10 g 20 g
Peso recomendado para ajuste:	60 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	60 kg
Reproducibilidad:	10 g 20 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,650 cm
Dígitos de bajo de pantalla:	1,300 cm

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	200 g 400 g
Clase de verificación:	III
IJkwaarde [e]:	10 g 20 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	60000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función Peak:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional (factory)
n/a:	CH EURO UK

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	110 V - 230 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

Servicio

Adjustment at the location of installation:	961-249
Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza industriale

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	935 x 555 x 225 mm
Peso bruto:	14,650 kg
Peso neto:	12,450 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Altura del soporte:	33 cm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	260 x 150 x 65 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	500 x 250 x 400 mm

KERN IFS60K-2LM



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung
75000 Punkte

Dimensiones totales (AxPxA):	500 x 250 x 400 mm
Longitud del cable:	2,500 m
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	500 x 400 mm