

KERN KFA 6000V20

Wiegebalken mit IP67-Schutz



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 t
Lectura [d]:	2 kg

Servicio

Adjustment at the location of installation:	abhängig von Auflösung/Max depends on resolution and capacity
Certificado DAkkS:	963-132

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Barras de pesaje

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	1650 x 1250 x 350 mm
Peso bruto:	85 kg
Peso neto:	82 kg
Plazo de entrega:	48 h
Tipo de envío:	Empresa de transporte

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	1200 x 160 x 80 mm
Longitud del cable:	5 m
Material de plato de pesaje:	Acero lacado
Superficie de pesaje (AxP):	1200 x 120 mm