

# KERN KFP 150V20M

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Lectura [d]:	5 g
Resolución (no verificable):	30000

## Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	1 kg
IJkwaarde [e]:	20 g   50 g
Verificación en fábrica posible:	si

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

## Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	555 x 930 x 220 mm
Peso bruto:	15 kg
Peso neto:	10 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	500 x 400 x 137 mm
Longitud del cable:	2 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	500 x 400 mm