

KERN KXP 150V20M

Edelstahl-Wägeplatte



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 150 kg

Lectura [d]: 5 g

Resolución (no verificable): 30000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]: 1 kg

IJKwaarde [e]: 20 g | 50 g

Verificación en fábrica posible: si

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS: 963-129

Verificación: 965-229

Categoría

Categoría: Plataformas

Product Group: Plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 600 x 500 x 240 mm

Peso bruto: 20 kg

Peso neto: 17,500 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): 500 x 400 x 123 mm

Longitud del cable: 3 m

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (AxP): 500 x 400 mm