

KERN KXP 300V20M

Edelstahl-Wägeplatte



Sistema de medición

| | |
|------------------------------|--------|
| Campo de pesaje [Max]: | 300 kg |
| Lectura [d]: | 10 g |
| Resolución (no verificable): | 30000 |

Datos de verificación

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Carga mínima [Min]: | 2 kg |
| IJKwaarde [e]: | 50 g 100 g |
| Verificación en fábrica posible: | si |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

| | |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 963-129 |
| Verificación: | 965-229 |

Categoría

| | |
|----------------|-------------|
| Categoría: | Plataformas |
| Product Group: | Plataforma |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxH): | 610 x 750 x 235 mm |
| Peso bruto: | 34,400 kg |
| Peso neto: | 32,500 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|--|----------------------|
| Dimensiones del plato de pesaje (AxPxH): | 650 x 500 x 133,5 mm |
| Longitud del cable: | 3 m |
| Material de plato de pesaje: | acero inoxidable |
| Pies de tornillos girante: | si |
| Superficie de pesaje (AxP): | 650 x 500 mm |