

# KERN KXP60V20M

Edelstahl-Wägeplatte



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	60 kg
Lectura [d]:	2 g
Resolución (no verificable):	30000

## Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	400 g
IJKwaarde [e]:	10 g   20 g
Verificación en fábrica posible:	si

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
Verificación:	965-229

## Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxH):	630 x 495 x 210 mm
Peso bruto:	12,900 kg
Peso neto:	10,900 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxH):	400 x 300 x 89 mm
Longitud del cable:	3 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	400 x 300 mm