

KERN ECE20K-2N

Flach, mobil, unkompliziert

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	20 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	10 g
Linealidad:	40 g
Peso recomendado para ajuste:	10 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	10 g
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,100 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
-------------	-------------------------

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	370 x 330 x 100 mm
Peso bruto:	2,500 kg
Peso neto:	1,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	320 x 300 x 60 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	320 x 260 x 60 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	320 x 260 mm