

KERN FCE3K1N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 335 x 400 x 185 mm

Peso bruto: 2,814 kg

Peso neto: 2,196 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA): 270 x 345 x 106 mm

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA): 252 x 228 x 12,5 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: Plástico

Superficie de pesaje (AxP): 252 x 228 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 3 kg

Intervalo de estabilización: 3 s

Lectura [d]: 1 g

Linealidad: 3 g

Peso recomendado para ajuste: 3 kg (M2)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Reproducibilidad: 2 g

Resolución: 3000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: g

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,500 cm

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 35 °C

Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional

n/a: CH EURO

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Tiempo de carga: 10 h

Tiempo de funcionamiento: 20 h

Tiempo de funcionamiento: 12 h