

# KERN SP200K

Kompaktes Lichtmessgerät, optimiert für genaue Lichtmessungen, auch von LED-Licht

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	200 lx   2000 lx   20000 lx   200000 lx
Frecuencia de medición:	2 Hz
Lectura [d]:	0,100 lx   1 lx   10 lx   100 lx
Precisión (el [Max]):	5 %
Unidades de pesaje:	fc lx

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,600 cm
------------------------------	----------

## Funciones

Función Data Hold:	si
Función de corrección de coseno:	si
Función Peak:	si

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	200 h
---------------------------	-------

## Servicio

Certificado de calibración ISO:	961-190
---------------------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Instrumentos de medición de luz
------------	---------------------------------

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	200 x 107 x 55 mm
Peso bruto:	280 g
Peso neto:	176 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones totales (AxPxA):	185 x 68 x 38 mm
Material carcasa:	Plástico