

# KERN HO1K

Premium UCI Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers

# KERN®



## Diseno

Dimensiones totales (AxPxA):	160 x 83 x 28 mm
Material carcasa:	metal

## Sistema de medición

Unidades de pesaje:	HB HL HRB HRC HV MPa
---------------------	----------------------

## Funciones

Cálculo del promedio:	si
Función estadística:	si
Función valor límite:	si
Realiza pruebas en todas las direcciones (360°):	si
Señal óptica de operatividad:	si

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

n/a:	EURO
Tensión de entrada:	110 - 240 V
Tiempo de carga:	8 h
Tiempo de funcionamiento:	6 h

## Servicio

Certificado de calibración ISO:	961-270
---------------------------------	---------

## Categoría

Categoría:	Durómetros
------------	------------

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	395 x 315 x 140 mm
n/a:	3481
Peso bruto:	5 kg
Peso neto:	500 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería