

KERN HDA 100-1.

Professionelles Shore Härteprüfgerät

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de medición (Max):	100
Lectura:	0,100
Precisión (el [Max]):	1 %
Unidades de pesaje:	Shore A

Funciones

Cálculo del promedio:	si
Función Data Hold:	si
Función Peak:	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	50 °C

Categoría

Categoría:	Durómetros
------------	------------

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	250 x 200 x 50 mm
Peso bruto:	820 g
Peso neto:	173 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones totales (AxPxA):	162 x 65 x 38 mm
Material carcasa:	Plástico