

Datos de pedido

6SL3203-0BE17-7BA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	11,4 A
---------------------	--------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	73,0 mm
Altura	202,0 mm
Profundidad	65,0 mm
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	1,8 kg

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	1,0 ... 2,5 mm ²

Lado de carga

Tipo	conductor apantallado
Sección de conector	1,50 mm ²
Longitud del cable	0,45 m

Conexión PE

Tipo	En la carcasa con varilla roscada M5
------	--------------------------------------