



Klingeltransformator, 18VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++

Ausführung		
Produkt-Markename	SETRON	
Produkt-Bezeichnung	Klingeltransformator	
Ausführung des Transformators	Standardklingeltrafo	
Allgemeine technische Daten		
abgegebene Wirkleistung / maximal	18 W	
Spannung		
Eingangsspannung	230 V	
Ausgangsspannung		
• _1 / Bemessungswert	4 V	
• _2 / Bemessungswert	8 V	
• _3 / Bemessungswert	12 V	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	8 W	
Strom		
Ausgangsstrom		
• maximal	2 A	
• _1 / Bemessungswert	2 A	
• _2 / Bemessungswert	2 A	
• _3 / Bemessungswert	1,5 A	
Eignung		
Eignung zur Integration		
• Aufputzinstallation	Nein	
• Unterputzinstallation	Nein	
Produktdetails		
Produktbestandteil / Schalter	Nein	
Produktfunktion		
Produktfunktion / Thermoschutz	Ja	
Eingänge Ausgänge		
Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest	Ja	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	64 mm	
Breite	36 mm	
Länge	90 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2	
Befestigungsart / Reiheneinbau	Ja	
allgemeine Pro-	Konformitätser-	Sonstige

**Weitere Informationen**

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4AC3218-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4AC3218-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AC3218-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AC3218-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





