

Datos de pedido

6SL3202-0AE28-8SA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V
Intensidad asignada	92,0 A
Pérdidas	0,251 kW

Datos mecánicos

Grado de protección	IP00
Peso neto	45,00 kg
Anchura	275,0 mm
Altura	368,0 mm
Profundidad	275,0 mm

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	95,00 mm ²

Conexión de potencia motor

Tipo	bornes de tornillo
Sección de conector	95,00 mm ²

Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado	200 m
No apantallado	300 m

Conexión PE

Tipo	Tornillo M8
------	-------------