

Datos de pedido

6SL3203-0BE31-1BA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de item :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Entrada

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V

Salida

Intensidad asignada	105,0 A
---------------------	---------

Datos mecánicos

Dimensiones

Anchura	110,0 mm
Altura	480,0 mm
Profundidad	140,0 mm
Grado de protección	IP20 / UL open type
Peso neto	11,9 kg

Conexiones

Lado de la red

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	16,0 ... 50,0 mm ²

Lado de carga

Tipo	conductor apantallado
Sección de conector	35,00 mm ²
Longitud del cable	1,00 m

Conexión PE

Tipo	En la carcasa con varilla roscada M6
------	--------------------------------------