

Stecker, weiblich, 24-polig 180°, max.: 1.5 mm² Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Stecker, weiblich, 24-polig
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	24; weiblich
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	24; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm ²
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm ²
Maße	
Breite	16 mm
Höhe	54 mm
Dicke	20 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	4; mit Auswurfhilfe
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für KP32F PN

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1

[6AV3688-3EH47-0AX0](#)

letzte Änderung:

05.01.2021 