



SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V, für Photovoltaik-Anwendung

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	für Photovoltaik-Anwendung
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung • bei DC / Bemessungswert	1 000 V
Schutzart IP	IP20
Strom	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	30 A
Mechanischer Aufbau	
Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	65 mm
Nettogewicht	122 g
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Konformitätserklärung

Sonstige



[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7023-4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7023-4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7023-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



