



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-3TC03-8DD0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión asignada 380,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 45,00 A

Pérdidas 0,199 kW

Datos mecánicos

Anchura 225,0 mm (8,86 in)

Altura 210,0 mm (8,27 in)

Profundidad 164,0 mm (6,46 in)

Grado de protección IP00

Peso neto 19,10 kg (42,11 lb)

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo conexión plana para terminal de cable M6

Conexión de potencia motor

Tipo Conexión plana para terminal de cable M6

Longitud de cable a motor, máx.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

Conexión PE

Tipo Tornillo M6